

EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH

Naše malé všestranné zařízení je v mnoha průmyslových odvětvích široce užíváno pro čištění dílů a odmašťování.

Ať již se jedná o jakoukoli oblast, soustružnické dílny, elektroniku, nástroje pro zdravotnictví, klenoty či pohledové části zubních implantátů, lze **BAMBINO** zapojit do většiny úloh čištění.

BAMBINO ztělesňuje mnoho typických funkcí zařízení EVT a může být v závislosti na určení vybaveno odpovídajícím volitelným příslušenstvím.

Programovatelný logický řadič umožňuje u požadovaných aplikací provádět podrobná a přesná seřízení.

V závislosti na průchodnosti a provozních dobách lze **BAMBINO** provozovat buďto se sudy aktivního uhlí nebo s regeneračním filtračním systémem s aktivním uhlím.

Bude nám potěšením sestavit pro Vaše konkrétní potřeby kalkulaci rentability ve vztahu k výrobní kapacitě a rovněž Vás rádi přivítáme v našem závodě v Sternenfels, kde si můžete prohlédnout naše výroby a provést zkoušky s vlastními díly.

Technické údaje

Vhodná rozpouštědla:	perchlóretylén (PER) trichlóretylén (TRI) metylendichlorid uhlovodíky (A III) modifikované alkoholy (A III)
Objem rozpouštědla:	200 - 600 dm ³
Energie vyhřívání:	do 18 kW
Instalovaný příkon:	12 - 32 kW
Stlačený vzduch:	6 barů
Hmotnost zařízení:	800 - 1600 kg
Kapacita:	4 - 6 vsázek/hod do 150 kg/hod
Rozměry koše:	370 x 220 x 200 mm 480 x 320 x 200 mm 480 x 320 x 300 mm speciální koše na zakázku
Vnější rozměry:	2500 x 1600 x 1600 mm 3000 x 1800 x 2500 mm v závislosti na rozměrech koše a požadovaného příslušenství
Provozní režim:	1 - 3 směny

BAMBINO S HORNÍM ZAKLÁDÁNÍM

